



SM250

Ampéremètre analogique 0-250A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Modèle

Nombre de modules 4

Commandes & indicateurs

Echelle de mesure 250 A

Tension

Tension assignée d'isolement 2000 V

Dimensions

Profondeur produit installé 54 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 70 mm

Puissance

Puissance consommée 1.1 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1.1 W

Installation, montage

Approprié pour montage sur rail Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25...50 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C