



SM600

Ampèremètre analogique 0-600A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

Commandes & indicateurs

Echelle de mesure	600 A
-------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	2000 V
------------------------------	--------

Dimensions

Profondeur produit installé	54 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Puissance

Puissance consommée	1.1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1.1 W

Installation, montage

Approprié pour montage sur rail	Oui
Type de montage	rail DIN

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...50 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C