



SPK602

Parafoudre 2P pour ligne ADSL

Caractéristiques techniques

Modèle

Mise à la terre via Conducteur séparé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e 130 V

tension nominale 130 V

Tension

Tension maximale de régime permanent U_c suivant IEC61643-1 185 V

Tension assignée d'emploi en continue 185 V

Niveau de protection U_p IEC 61643-1 300 V

Tension maximale en régime permanent U_{c_DC} IEC61643 185 V

Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 17.7 mm

Largeur 17.7 mm

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Température de service -40...85 °C

Température de stockage/transport -40...85 °C