



SPK700

Parafoudre IT pour TV satellite

Caractéristiques techniques

Modèle

Mise à la terre via Conducteur séparé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 14 / 18 V DC

Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1 20 V

Tension assignée d'emploi en continue 20 V

Niveau de protection Up IEC 61643-1 500 V

Tension maximale en régime permanent Uc_DC IEC61643 20 V

Dimensions

Profondeur produit installé 71.5 mm

Hauteur produit installé 31.5 mm

Largeur produit installé 144.9 mm

Largeur 144.9 mm

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage 0.5Nm

Type de montage rail DIN

Connexion

Type de connexion fiches type "F" pour câble coaxial

Standards

Homologations CE, KEMA

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Température de service -40...85 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C