SPN415R

Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	3P+N

Modèle

Nombre de modules	4

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	5 kA

Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1 kV

Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA

Dimensions

Largeur produit installé	72 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Directive européenne WEEE	concerné

Conditions d'utilisation

Température de service	-40…55 °C
Température de stockage/transport	-40…80 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification