SPN800R

**Parafoudre 3P débrochable 75kA type 1 avec voyant de fin de vie et contact TNC**

## Caractéristiques techniques

### Modèle

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 6 |

### Principales caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe d'essai type1 IEC61643-11 | Oui |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |

### Intensité du courant

| | |
|---|---|
| Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE | 75 kA |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 83 mm |
| Largeur produit installé | 108 mm |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0 W |

### Configuration réseau

| | |
|---|---|
| Type de réseau | TN-C |

### Standards

| | |
|---|---|
| Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 | T1 |
| Directive européenne WEEE | concerné |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -40…60 °C |
| Température de stockage/transport | -40…80 °C |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification