



TGA200



## Alimentation 24V DC 1A

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules 4

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Tension

Tension de sortie 24 V

Tension continue de sortie filtrée 24V +/- 5%

#### Intensité du courant

Courant de sortie 1 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 72 mm

#### Puissance

Courant absorbé 150 mA

Puissance consommée 16 VA

Puissance absorbée (veille) 0.2 W

Puissance dissipée totale sous IN 15 W

#### Mesures

Plage de mesure de tension 22.8 à 25.2 V

#### Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

#### Installation, montage

Approprié pour montage sur rail Oui

Convient au montage en façade Non

#### Connexion

Type de connexion Quickconnect

#### Équipement

Protégé contre les court-circuits Oui

#### Utilisation

**Sécurité**

---

Indice de protection IP

IP20