



TJA470

## IK04 IP20

### Domovea expert

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

##### Fonctions

Fonction transformation

##### Modèle

Nombre de modules 6

##### Commandes & indicateurs

Avec affichage LED Oui

Interrupteurs / Poussoirs manuels Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne

##### Connectivité

Protocole TCP/IP

Connecteurs / Douilles avec 2 prises USB type A

IP Intégration de caméras IP dans le système bifilaire

##### Tension

Tension de service 24 V DC

Tension de service 21,6 ... 33 V= ou 48 V= Power over Ethernet PoE selon IEEE802.3

Tension de service par bus 21...32 V DC

##### Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) 0.5 A

Courant d'enclenchement 650 mA

##### Dimensions

Largeur 6 modules

##### Alimentation

Tension de service par bloc secteur 24 V DC

##### Équipement

protection de démontage Non

Interface radio Non

Interface IR Non

Apte à la mise à jour Oui

Visualisation Oui

Serveur web Oui

**Utilisation**

---

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

**Sécurité**

---

Degré de contamination	2
------------------------	---

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...45 °C
------------------------	------------

---

Température de stockage/transport	-25...70 °C (un stockage à une température > 45°C réduit la durée de vie)
-----------------------------------	---

---

Humidité relative de l'air (sans condensation)	85 % à 25 °C
--	--------------

**Instructions**

---

Texte d'indication	Applications pour iOS à partir de la version 11 et Android à partir de la version 6 téléchargeables gratuitement dans l'App Store correspondant
--------------------	---