



TJA670

IP20

## Domovea basic

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation REG

#### Fonctions

Fonction transformation

#### Modèle

Nombre de modules 6

#### Commandes & indicateurs

Interrupteurs / Poussoirs manuels Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne

Touche / bouton avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique

#### Tension

Tension auxiliaire 24 V DC

Power over Ethernet (PoE) 48 V DC

Tension de service 24 V DC

Tension de service 21,6 ... 33 V= ou 48 V= Power over Ethernet PoE selon IEEE802.3

Tension de service par bus 21...32 V DC

#### Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) 0.5 A

Courant absorbé bus (transfert de données) max. 10 mA

Nombre de circuits d'entrée 0

Courant d'enclenchement max. 650 mA

#### Dimensions

Largeur 6 modules

#### Alimentation

Tension de service par bloc secteur 24 V DC

#### Matières

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

#### Connexion

Section de conducteur (flexible) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (rigide) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Coupleur de bus avec coupleur de bus intégré

**Configuration**

---

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

**Éléments fournis**

---

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

**Équipement**

---

Nombre de sorties	0
-------------------	---

---

Visualisation	Oui
---------------	-----

---

Serveur web	Oui
-------------	-----

**Sécurité**

---

Degré de contamination	2
------------------------	---

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...45 °C
------------------------	------------

---

Température de stockage/transport	-20...70 °C
-----------------------------------	-------------

**Identification**

---

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----

**Instructions**

---

Texte d'indication	Compatibilité : à partir de Windows 7, Android 6, ios 11.
--------------------	--