



TKH180

Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A

Caractéristiques techniques

Fonctions

Test de continuité/test de diodes	Non
Gateway RNIS intégré	Non

Modèle

Configuration	convient également pour le fonctionnement hors ligne du contrôleur domotique connecté
---------------	---

Connectivité

Bande passante	2.4 GHz
Compatible WiFi	Oui
Protocole radio	IEEE 802.11 n
Catégorie du récepteur	2
Prise pour antenne externe	Non

Tension

Tension de service	5 V DC
Tension de service par bus	30 V DC

Dimensions

Profondeur	26.5 mm
Profondeur produit installé	24.5 mm
Hauteur produit installé	75.2 mm
Largeur produit installé	13.8 mm
Hauteur	203 mm
Largeur	77 mm

Fréquence

Fréquence	2412 à 2472 Hz
-----------	----------------

Puissance

Courant absorbé	max. 250 mA
Puissance d'émission radio	< 25 mW

Stockage

Vitesse de transmission	150 Mbit/s
-------------------------	------------

Matières

Couleur indépendant des lignes design	blanc polaire
Aspect de la surface	mat

Connexion

Nombre de sorties de canaux radio	max. 512
-----------------------------------	----------

Equipement

Nombre d'entrée de canaux radio	max. 512
---------------------------------	----------

Fast Ethernet	Non
---------------	-----

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)
--	------------------------------

Instructions

Texte d'indication	Attention ! Les clés interface WiFi des autres fabricants ne sont pas compatibles avec le contrôleur domotique connecté
--------------------	---
