



TN714

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	noir
Couleur du manchon	noir
Materiau du boitier du connecteur 1	Metal
Materiau du boitier du connecteur 2	Metal

Connexion

Type de connection 1	RJ45 8(8)
Type de connection 2	RJ45 8(8)
Type de boitier du connecteur1	IEC 61076-3-106 Var. 1
Type de boitier du connecteur 2	IEC 61076-3-106 Var. 1

Câble

Longueur de câble	1 m
Plage AWG	AWG 27-7
Type de câble	cordons de brassage RJ45/RJ45
Structure du câble	4x2

Utilisation

Affectation des pins	1:1
----------------------	-----

Sécurité

Manchon	injecté
Indice de protection IP	IP20
Propagation de la flamme	selon EN 50265-2-1