



TN715

#### 4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.30m

##### Caractéristiques techniques

###### Matières

Couleur	noir
Couleur du manchon	noir
Materiau du boitier du connecteur 1	Metal
Materiau du boitier du connecteur 2	Metal

###### Connexion

Type de connection 1	RJ45 8(8)
Type de connection 2	RJ45 8(8)

###### Câble

Longueur de câble	0.3 m
Plage AWG	AWG 27-7
Type de câble	cordons de brassage RJ45/RJ45
Structure du câble	4x2

###### Utilisation

Affectation des pins	1:1
----------------------	-----

###### Sécurité

Manchon	injecté
Indice de protection IP	IP20
Propagation de la flamme	selon EN 50265-2-1