



TRC270F



Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation autre

Fonctions

Module de bus amovible Non

Modèle

Nombre de modules 0

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 195 / 230 / 253 V

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 0

Courant traversant max 16 A

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence de transmission 868 MHz

Puissance

P max. avec transfos électroniques 1200 W

Capacité de coupure max. 3680 W

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Non

Équipement

Nombre de sorties 1

Radio bidirectionnelle Oui

Expansibilité modulaire Non

Sécurité

Indice de protection IP IP30