



TRE301



IP55



Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

Fonctions

Fonctions supplémentaires ETS	fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
-------------------------------	--

Fonctions quicklink	Fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO
---------------------	---

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	1
-----------------------------	---

Dimensions

Hauteur produit installé	76 mm
Largeur produit installé	49 mm

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
Fréquence d'émission radio	868.3 MHz

Longueur

Dist. max de la liaison avec les BP	3 mm
-------------------------------------	------

Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)]	≈ 5
-------------------------------------	-----

Matières

Couleur	blanc polaire
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur

Installation, montage

Type de montage	saillie
Mode de montage	pour montage vertical ou horizontal

Câble

Longueur de câble binaire	max. 3 m
---------------------------	----------

Équipement

Nombre de canaux radio	2
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...55 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C