



TRE302



IP55



Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état

Fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO

Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Catégorie du récepteur 2

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 2

Dimensions

Hauteur produit installé 76 mm

Largeur produit installé 49 mm

Fréquence

Fréquence de transmission 868 MHz

Fréquence d'émission radio 868.3 MHz

Longueur

Dist. max de la liaison avec les BP 3 m

Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)] ≈ 5

Matières

Couleur blanc polaire

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Installation, montage

Type de montage saillie

Mode de montage pour montage vertical ou horizontal

Câble

Longueur de câble binaire max. 3 m

Équipement

Nombre de canaux radio	4
------------------------	---

Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
---------------------------	------------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...55 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20...70 °C
-----------------------------------	-------------