




TU418



## Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

Fonctions supplémentaires ETS	fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
Fonctions quicklink	fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire

#### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

#### Dimensions

Profondeur produit installé	16 mm
Hauteur produit installé	133.6 mm
Dimensions (LLxllxhh)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Largeur produit installé	50.2 mm

#### Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
Fréquence d'émission radio	868.3 MHz

#### Puissance

Puissance d'émission radio	< 10 mW
----------------------------	---------

#### Équipement

Nombre de canaux radio	18
------------------------	----

#### Utilisation

Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	avec porte-étiquette
---	----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------