



TYFS122



Interface modulaire USB KNX Secure

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	KNX
Mode de fixation	REG

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Compatibilité

Compatibilité	compatible avec les protocoles de transfert USB 1.1/2.0
---------------	---

Connectivité

Connecteurs / Douilles	avec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC)
------------------------	---

Tension

Tension de service par bus	21...32 V DC
----------------------------	--------------

Dimensions

Largeur	2 modules
---------	-----------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.15 W
Puissance dissipée avec câble	0.15 W

Stockage

Taux de transfert de données	9.6 kBd
------------------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	spécial

Câble

Longueur de câble USB	max. 5 m
-----------------------	----------

Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

Équipement

Type d'interface	USB
------------------	-----

Logiciel

Application

connexion bus/PC

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...45 °C

Identification

Gamme design principale

KNX