



UC300BB

## Traverse porte-barres pour quadro evo, L300

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4 P
-----------------	-----

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	44 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	45 mm
--------------------------	-------

Longueur	298 mm
----------	--------

Largeur produit installé	300 mm
--------------------------	--------

Distance des barres omnibus	70 mm
-----------------------------	-------

#### Matières

Matière	acier
---------	-------

#### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Sans halogène	Oui
---------------	-----