



UC400BB

Traverse porte-barres pour quadro evo, L400

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1600 A

Dimensions

Profondeur produit installé 44 mm

Hauteur produit installé 45 mm

Longueur 398 mm

Largeur produit installé 400 mm

Distance des barres omnibus 70 mm

Matières

Matière acier

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui