



Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 115 mm

Hauteur produit installé 46 mm

Largeur produit installé 322 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 5 / 10 mm

Largeur de barre du jeu de barres 12 / 32 mm

Distance des barres omnibus 60 mm

UC820