



UC844

Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750

Caractéristiques techniques

Modèle

Conception du jeu de barres plat

Intensité du courant

Courant assigné nominal 600 A

Dimensions

Hauteur produit installé 10 mm

Longueur 1750 mm

Largeur produit installé 1790 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 5 mm

Largeur de barre du jeu de barres 50 mm

Equipement

Nombre de travée de large 7