UC922E

Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750

Caractéristiques techniques

Architecture	
Flexible	Non
Modèle	
Conception du jeu de barres	plat
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	1250 A
Dimensions	
Hauteur produit installé	60 mm
Longueur	1750 mm
Largeur produit installé	1750 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	5 mm
Largeur de barre du jeu de barres	63 mm
Equipement	
Nombre de travée de large	7
Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification