



UC967

### Barre Cu perforée M10 100x5 longueur 1750

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Flexible Non

##### Modèle

Conception du jeu de barres plat

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 1000 A

##### Dimensions

Hauteur produit installé 10 mm

Longueur 1750 mm

Largeur produit installé 1750 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 5 mm

Largeur de barre du jeu de barres 100 mm

##### Équipement

Nombre de travée de large 7

##### Standards

Directive européenne WEEE concerné