



UC967E

Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Conception du jeu de barres plat

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1600 A

Dimensions

Hauteur produit installé 100 mm

Longueur 1750 mm

Largeur produit installé 1750 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 5 mm

Largeur de barre du jeu de barres 100 mm

Équipement

Nombre de travée de large 7

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui