



UC976

Barret départ,quadro system,terre et entretoise,500mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	5 mm
Profondeur interne	5 mm
Hauteur produit installé	12 mm
Largeur produit installé	495 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Largeur de barre du jeu de barres	5 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Verrouillage de la porte	par outil spécial
Battant de porte	sans
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Matière	cuivre
Type de traitement de surface	spécial

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
encastrement isolé	Non
Montage horizontal	Oui
Taille des raccords	Autre

Connexion

Nombre de contacts	24
--------------------	----

Equipement

Nombre rangées	0
Nombre de travée de large	2

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	0

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Préservation de la fonction	-