



UM30A2

Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880

Caractéristiques techniques

Modèle

Conception du jeu de barres plat

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Dimensions

Hauteur produit installé 30 mm

Largeur produit installé 900 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 30 mm

Largeur de barre du jeu de barres 5 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 67 W

Matières

Matière cuivre

Type de traitement de surface spécial

Equipement

Nombre de travée de large 1

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui