



Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280

Caractéristiques techniques

Modèle

Conception du jeu de barres plat

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres 30 mm

Largeur de barre du jeu de barres 5 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 17 W

Matières

Matière cuivre

Équipement

Nombre de travée de large 1

Standards

Directive européenne WEEE concerné

UM30A3