



VE105U

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé coup de poing 4+2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Nombre de modules 6

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur de montage 0 mm

Profondeur produit installé 113 mm

Profondeur interne 150 mm

Hauteur produit installé 190 mm

Largeur produit installé 165 mm

Largeur dans les unités de division 6

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Indice de protection avec porte IP 55

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur rouge

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées 1

Nombre de rails 1

Accessoirable Oui

Avec transformateur pour sonnerie Non

Avec prise de courant Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------