VE109A

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II à équiper 1 rangée 10modules h210xl237mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie

Fonctions

Avec guide-câble	Oui

Modèle

Nombre de modules	10

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A

Dimensions

Profondeur produit installé	114 mm
Profondeur interne	114 mm
Hauteur produit installé	210 mm
Largeur produit installé	237 mm
Largeur dans les unités de division	10
Epaisseur du matériau des parois latérales	2.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet
Indice de protection avec porte IP	55
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	par clé
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	rouge
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	6

Equipement

Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	1
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Non

Standards

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	selon EN 60695-2-11: 750°C
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification