



VZ403

**Cage, Volta, terminal additif, 1Ph+N**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	2 P
Mode de fixation	Fixation par enclenchement

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	290 mm
Hauteur produit installé	38 mm
Longueur	270 mm
Largeur produit installé	17 mm

**Matières**

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Transparent	Non

**Connexion**

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	8 / 15 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------