



VZ602N

porte, opaque VF/VS108

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	serrage

Dimensions

Profondeur produit installé	16.5 mm
Profondeur interne	16.5 mm
Hauteur produit installé	182 mm
Largeur produit installé	208 mm
Hauteur d'encastrement	182 mm
Largeur de montage	208 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...40 °C