



VZ606N

**porte, opaque VF/VS412**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	serrage

**Dimensions**

Profondeur produit installé	16.5 mm
Profondeur interne	16.5 mm
Hauteur produit installé	645 mm
Largeur produit installé	280 mm
Hauteur d'encastrement	645 mm
Largeur de montage	280 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Equipement**

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-25...40 °C