



VZ622N

porte, transparente VF/VS108

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	serrage

Dimensions

Profondeur produit installé	16.5 mm
Profondeur interne	16.5 mm
Hauteur produit installé	182 mm
Largeur produit installé	208 mm
Hauteur d'encastrement	182 mm
Largeur de montage	208 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	transparent
Couleur	transparent
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Classe de protection

classe II

Conditions d'utilisation

Température de service

-25...40 °C