



VZ628N

**porte, transparente VF/VS218**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	serrage

**Dimensions**

Profondeur produit installé	16.5 mm
Profondeur interne	16.5 mm
Hauteur produit installé	375 mm
Largeur produit installé	388 mm
Hauteur d'encastrement	375 mm
Largeur de montage	388 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Matières**

Couleur	transparent
Couleur	transparent
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Équipement**

Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II

