



WE001



## Interrupteur va-et-vient Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | touche simple |
| Nombre de touches         | 1             |
| Mode de fixation          | encastré      |

#### Commandes & indicateurs

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Voyant lumineux | non |
| Poussoirs       | No  |

#### Principales caractéristiques électriques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
|--------------------|----------|

#### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 10 AX |
|-------------------------|-------|

#### Dimensions

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 24 mm    |
| Hauteur produit installé    | 75 mm    |
| Dimensions (LLxllxhh)       | 75x75x36 |
| Largeur produit installé    | 75 mm    |

#### Capacité

|  |   |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
|--|---|

#### Matières

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Couleur     | blanc                |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière     | polycarbonate        |

#### Équipement

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Éclairage                 | sans éclairage (non éclairable) |
| Interrupteur de chauffage | Non                             |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07   |
| Résistance au choc                                | IK07 |

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10...35 °C |
| Température de stockage/transport | -10...50 °C |

**Identification**

---

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Série                              | essensya                             |
| Composition                        | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| Type d'interrupteur pour appareils | No                                   |

---

**Pictogrammes**

---

|            |                  |
|------------|------------------|
| Symbole WA | INSTALLATEUR.JPG |
|------------|------------------|

---