



WE00150



Lot de 50 interrupteurs va-et-vient Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Poussoirs	No

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type d'interrupteur pour appareils	No