




WE002



Interrupteur va-et-vient à voyant Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Poussoirs	No
-----------	----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate

Équipement

Éclairage	avec mode de fonctionnement éclairage et signalisation
Interrupteur de chauffage	Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification	
Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type d'interrupteur pour appareils	No
Pictogrammes	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG