



WE025G



## Poussoir Essensya porte-étiquette 10+1F 10A à griffes

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

#### Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------