



WE040



## Double interrupteur va-et-vient Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	touche double
Nombre de touches	2
Mode de fixation	encastré

#### Commandes & indicateurs

Poussoirs	No
-----------	----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--------------------------------------------	---

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Type de montage	encastré
-----------------	----------

#### Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

#### Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP21
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

---

**Identification**

Type d'interrupteur pour appareils	No
------------------------------------	----

---

**Pictogrammes**

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------