



WE040G



Double interrupteur va-et-vient Essensya à griffes

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	encastré

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjolveur (ou doigt)