



WE044



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 AX

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 24 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 75x75x36

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polycarbonate

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série essensya

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Pictogrammes

Symbole WA INSTALLATEUR.JPG