



WE044G



**Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à griffes pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	encastré

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

**Matières**

Couleur	blanc
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	non traitée

**Sécurité**

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

**Identification**

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

**Pictogrammes**

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------