



WE046



InterBP à voyant 10/1F + InterBP 10/1F Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 AX

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrément 40 mm

Profondeur produit installé 24 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polycarbonate

Type de traitement de surface non traitée

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série essensya

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)