



WE046T

InterBP à voyant 10/1F + InterBP 10/1F Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 AX

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 24 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Matière polycarbonate

Sécurité

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série essensya

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)