



WE049



InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Nombre de touches	1

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Couleur	blanc
Type de traitement de surface	non traitée

Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

