



WE050

Interrupteur automatique infraRouge Essensya 2 fils

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Télécommandable Non

Fonction enclencher Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Dimensions

Hauteur produit installé 45 mm

Largeur produit installé 45 mm

Puissance

Puissance maximum en incandescent par sortie 60 / 320 W

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Détection

Angle de détection 180 °

Type de capteur détecteur de mouvement

Distance de détection frontale 10 m

Distance de détection latérale 5 m

Matières

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polycarbonate

Gestion de l'éclairage

Seuil de détection 5 / 800 Lux

Installation, montage

Hauteur de montage maximum 1.2 m

Configuration

Température de consigne confort 5 / 40 °C

Temporisation à l'enclenchement	2 s
Temporisation au déclenchement	30 mn
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Identification	
Série	essensya