



WE051

## Interrupteur automatique infraRouge Essensya 3 fils

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

#### Fonctions

Télécommandable	Non
Fonction enclencher	Non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Dimensions

Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Détection

Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de mouvement
Distance de détection frontale	10 m
Distance de détection latérale	5 m

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	laqué

#### Gestion de l'éclairage

Seuil de détection	5 / 800 Lux
--------------------	-------------

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	1.2 m
----------------------------	-------

#### Configuration

Température de consigne confort	5 / 40 °C
Temporisation à l'enclenchement	2 s
Temporisation au déclenchement	30 mn

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs  
mécaniques

07

Indice de protection IP

IP20

Essai fil incandescent

NF EN 60-695-2

**Identification**

---

Série

essensya