



WE054T



## Interrupteur Automatique Essensya Escalier + Esclave Titane

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Fonctions

Télécommandable Non

Fonction enclencher Non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Détection

Angle de détection 180 °

Type de capteur détecteur de mouvement

Distance de détection frontale 12 m

Distance de détection latérale 8 m

#### Matières

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Matière matière plastique

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

#### Gestion de l'éclairage

Seuil de détection 5 / 1000 Lux

#### Configuration

Temporisation à l'enclenchement 0 s

Temporisation au déclenchement 0 s

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...45 °C