



WE063

Variateur rotatif Essensya 400VA pour transformateur ferromagnétique

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé 48 mm

Hauteur produit installé 70 mm

Largeur produit installé 70 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polycarbonate (PC)

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Mode de fixation A vis

Type de montage encastré

Connexion

Type de connexion cage à vis

Équipement

Type de variateur Non

Radio bidirectionnelle Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2