



WE063

## Variateur rotatif Essensya 400VA pour transformateur ferromagnétique

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type	Halogen
Mode de fixation	encastré

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	48 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	laqué

#### Équipement

Type de variateur	Non
Radio bidirectionnelle	Oui

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

#### Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)